

# Filtre robinet BIOFIL 3 mois

Réf. 20351

Stérile



## DESCRIPTION

Filtre robinet BIOFIL 3 mois - Réf. 20351

Filtre robinet DELABIE anti-légionelles et anti-tous germes, jet droit.  
 Matière du dispositif : ABS.  
 Type de membrane : microfiltration tubulaire.  
 Matériaux de la membrane : Polyéthylène.  
 Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.  
 Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 9 000 litres.  
 Débit de filtration : 4,6 L/min à 1 bar, 7,6 L/min à 3 bar et 9,4 L/min à 5 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).  
 Très faible encombrement adapté aux robinetteries à faible hauteur de bec : H. 50 - Ø. 56  
 Gestion maîtrisée de la rétro-contamination : jupette de protection et connexion inclinée pour un positionnement optimal (permet d'adapter la position du filtre de telle sorte que le jet d'eau ne tombe pas sur la bonde).  
 Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.  
 Durée maximale d'utilisation : 3 mois après installation.  
 Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.  
 Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 3 heures cumulées.  
 Filtre stérile. Emballage unitaire stérile.  
 Dispositif médical CE Classe Is.  
 Référence unitaire. Commande obligatoire par multiple de 10.  
 Conditionnement par boîte de 10 pièces.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre robinet BIOFIL 3 mois - Réf. 20351

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Technologie | Filtration terminale                                      |
| Hauteur     | 50mm                                                      |
| Débit       | 4,6 L/min à 1 bar, 7,6 L/min à 3 bar et 9,4 L/min à 5 bar |
| Diamètre    | 56mm                                                      |
| Durée       | 3 mois                                                    |

Normes

ACS

WRAS

KTW  
BWGL

CE



- Anti-légionelles et anti-tous germes
- Très faible encombrement
- Positionnement optimal : connexion inclinée
- Utilisation : 3 mois après installation

