

# Filtre robinet et douche murale BIOFIL 2 mois

Réf. 30251

Non stérile



## DESCRIPTION

### Filtre robinet et douche murale BIOFIL 2 mois - Réf. 30251

Filtre robinet et douche murale BIOFIL anti-légionelles et anti-tous germes, jet droit.

Matière du dispositif : ABS.

Type de membrane : microfiltration tubulaire.

Matériaux de la membrane : Polyéthylène.

Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.

Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 6000 litres.

Débit de filtration : 3 L/min à 1 bar, 5,5 L/min à 3 bar et 7,4 L/min à 5 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).

Très faible encombrement adapté aux robinetteries à faible hauteur de bec : H. 44 - Ø. 46

Gestion maîtrisée de la rétro-contamination : jupette de protection et connexion inclinée pour un positionnement optimal (permet d'adapter la position du filtre de telle sorte que le jet d'eau ne tombe pas sur la bonde).

Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.

Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation.

Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.

Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 2 heures cumulées.

Filtre non stérile.

Dispositif médical CE Classe I.

Référence unitaire. Commande obligatoire par multiple de 10.

Conditionnement par boîte de 10 pièces.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Filtre robinet et douche murale BIOFIL 2 mois - Réf. 30251

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Technologie | Filtration terminale                                   |
| Hauteur     | 44 mm                                                  |
| Débit       | 3L/min à 1 bar, 5,5 L/min à 3 bar et 7,4 L/min à 5 bar |
| Diamètre    | 56 mm                                                  |
| Durée       | 2 mois                                                 |

Normes

ACS

WRAS

KTW  
BWGL



CE

## AVANTAGES



Anti-légionelles et anti-tous germes



Très faible encombrement



Positionnement optimal : connexion inclinée



Utilisation : 2 mois après installation

