

# BINOPTIC MIX 2 elektronische wastafelmengkraan

Ref. 475130

Op netspanning, op blad, H.250

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 747,00

## BESCHRIJVING

**BINOPTIC MIX 2 elektronische wastafelmengkraan - Ref. 475130**

Elektronische wastafelmengkraan in mat zwart verchromd op blad:  
Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.  
Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.  
Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.  
Kalkwerende perlator.  
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).  
Kraan in RVS, hoogte van 250 mm voor waskom te plaatsen op blad.  
Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.  
PEX flexibels met filters en terugslagkleppen.  
Verstevigde bevestiging met 2 RVS staafjes.  
Anti blokkeerveiligheid in stromende toestand.  
Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).  
Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel, met regelbare temperatuurbegrenzing.  
Handmatige instelling van de detectieafstand, de periodieke spoeling en de uitvoering van een thermische spoeling.  
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**BINOPTIC MIX 2 elektronische wastafelmengkraan - Ref. 475130**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Stroomtoevoer         | Op netspanning 230/6 V     |
| Aansluiting           | M3/8"                      |
| Technologie           | Elektronisch               |
| Hoogte van de uitloop | 250 mm                     |
| Debiet                | 3 l/min                    |
| Afwerking             | Mat verchromd zwart        |
| Standaarden           | <b>ACS</b>                 |
| Waarborg              | <b>30 JAAR</b><br>GARANTIE |



## VOORDELEN

-  90 % waterbesparing
-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Diagnose per LED

